

## Bridas-tornillo BS 35II KLBUE HOLDER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

### Datos generales para pedido

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Tipo       | BS 35II KLBUE HOLDER                    |
| Código     | <a href="#">1723800000</a>              |
| Versión    | Bridas-tornillo, Kit de fijación, Acero |
| GTIN (EAN) | 4008190377038                           |
| U.E.       | 10 Pieza                                |

**Bridas-tornillo  
BS 35II KLBUE HOLDER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Altura      | 35 mm   | Altura (pulgadas)      | 1,378 inch |
| Profundidad | 36,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,437 inch |
| Peso neto   | 38,5 g  | Diámetro               | 3 mm       |

**Temperaturas**

|                                     |               |                                     |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C |                                     |       |

**Datos del material**

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| Material | Acero | Color | plata |
|----------|-------|-------|-------|

**Dimensiones**

|          |      |                      |         |
|----------|------|----------------------|---------|
| Diámetro | 3 mm | Desplazamiento TS 35 | 26,5 mm |
|----------|------|----------------------|---------|

**Otros datos técnicos**

|                                |                 |                  |             |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Indicación de montaje          | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |
| Versión a prueba de explosivos | RAL 7001        |                  |             |

**Valores característicos del sistema**

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| Versión | Bridas | Carril | TS 35 |
|---------|--------|--------|-------|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001741    | ETIM 4.0   | EC000071    |
| ETIM 5.0   | EC000071    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-34 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |