

**SlimFix X**  
**VT SFX 10/23 MC NE BL V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



SlimFix X son señalizadores de cables y conductores libres de halógeno con un diseño compacto. Los señalizadores se pueden colocar incluso después de haber instalado el cable. SlimFix es un señalizador reconocido y apto para el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo incluso de pequeños señalizadores.

- Material libre de halógenos
- Señalizadores reconocidos y aptos para el sector de la tecnología de control del tráfico, entre otros.
- A partir de un diámetro de 16,0 mm<sup>2</sup> se deben utilizar abrazaderas para la fijación del conductor
- Señalizadores en formato MultiCard

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | VT SFX 10/23 MC NE BL V0                                                        |
| Código               | <a href="#">1727770002</a>                                                      |
| Versión              | SlimFix X, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, azul |
| GTIN (EAN)           | 4008190382476                                                                   |
| U.E.                 | 320 Pieza                                                                       |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                      |

**SlimFix X**  
**VT SFX 10/23 MC NE BL V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 10 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0,394 inch |
| Altura      | 23 mm   | Altura (pulgadas)      | 0,906 inch |
| Profundidad | 0,5 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,02 inch  |
| Peso neto   | 0,563 g |                        |            |

**Datos generales**

|                                               |                             |                                  |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Anchura                                       | 10 mm                       | Color                            | azul         |
| Color de material según código de resistencia | 6                           | Gama de temperaturas de servicio | -50...120 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94              | V-0                         | Halógenos                        | No           |
| Industrias recomendadas                       | Transporte, Maquinaria      | Material                         | Poliamida 66 |
| Tamaño del campo para rotulación              | 23 x 5 mm                   | Tipo de impresión                | sin imprimir |
| Versión                                       | Instalación con abrazaderas |                                  |              |

**Señalizador para cables y conductores**

|                                         |        |                                         |           |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 40 mm  | Diámetro externo del conductor, min.    | 7 mm      |
| Halógenos                               | No     | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm²   |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² | diámetro externo del conductor          | 7 - 40 mm |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix X** **VT SFX 10/23 MC NE BL V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

