

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

CC DIA 30 MC sirve para identificar mangueras hidráulicas, luces o indicadores. Para la fijación se pueden utilizar variantes con orificios de 4,2 mm para tornillos M4 o abrazaderas. La variante con orificios de 3,5 mm está diseñada para remaches ciegos de 3,2 mm. Según DIN V VDE V 0108 Parte 100 de enero de 2010, las luces de la iluminación de seguridad y los puntos de conexión/derivación que forman parte de una instalación de iluminación de seguridad deben ser identificables de forma fácil y segura y deben estar marcadas en color rojo o verde. Cerca de las luces debe figurar el número de distribuidor, de circuito y de luz.

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Código	1248540000
Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 30 x 30 mm, Con orificio, gris
GTIN (EAN)	4050118038910
U.E.	60 Pieza
Impresora compatible	1324380000

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1,181 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1,181 inch
Profundidad	1,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,047 inch
Peso neto	2,133 g	Diámetro	30 mm

Datos generales

Anchura	30 mm	Aplicación / productor	Con orificio
Color	gris	Color de material según código de resistencia	8
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Industrias recomendadas	Maquinaria
Material	Poliamida 66	Versión	Ø 30 mm, con orificio de montaje de 4,2 mm

Señalizadores de dispositivos

Diámetro	30 mm	Diámetro de taladro	4,2 mm
----------	-------	---------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

Ejemplo de uso

