

**SlimFix**  
**VT SF 0/21 MC NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

**SlimFix** son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm<sup>2</sup> se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | VT SF 0/21 MC NE GE V0                                                                |
| Código               | <a href="#">1730590004</a>                                                            |
| Versión              | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, amarillo |
| GTIN (EAN)           | 4008190954543                                                                         |
| U.E.                 | 800 Pieza                                                                             |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                            |

## SlimFix VT SF 0/21 MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 3,2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,126 inch |
| Altura      | 21 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,827 inch |
| Profundidad | 3,2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,126 inch |
| Peso neto   | 0,28 g |                        |            |

### Datos generales

|                                  |              |                                  |                        |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| Anchura                          | 3,2 mm       | Color                            | amarillo               |
| Gama de temperaturas de servicio | -50...120 °C | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0                    |
| Halógenos                        | No           | Industrias recomendadas          | Transporte, Maquinaria |
| Material                         | Poliamida 66 | Tamaño del campo para rotulación | 21 x 3.2 mm            |
| Tipo de impresión                | sin imprimir |                                  |                        |

### Señalizador para cables y conductores

|                                         |                      |                                         |                     |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 1,6 mm               | Diámetro externo del conductor, min.    | 1,2 mm              |
| Halógenos                               | No                   | Sección de conexión del conductor, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | diámetro externo del conductor          | 1.2 - 1.6 mm        |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix VT SF 0/21 MC NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

