

## CableLine CLI M 2-4 GE/SW 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los usuarios pueden sujetar los **señalizadores CLI M** con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción **CLI MH**. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables.

### Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm<sup>2</sup>
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI M 2-4 GE/SW 4 MP                                                                   |
| Código     | <a href="#">1733651514</a>                                                             |
| Versión    | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190397982                                                                          |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                              |

## CableLine CLI M 2-4 GE/SW 4 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 11,3 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,445 inch |
| Altura      | 4 mm    | Altura (pulgadas)      | 0,157 inch |
| Profundidad | 3 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0,118 inch |
| Peso neto   | 0,11 g  |                        |            |

### Datos generales

|                                               |                         |                                  |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anchura                                       | 11,3 mm                 | Caracteres impresos              | Números              |
| Color                                         | amarillo                | Color de impresión               | negro                |
| Color de material según código de resistencia | 4                       | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C          |
| Grado inflamabilidad según UL 94              | V-0                     | Halógenos                        | Sí                   |
| Impresión                                     | 4                       | Industrias recomendadas          | Procesos, Maquinaria |
| Material                                      | PVC, blando, sin cadmio | Orientación de la impresión      | horizontal           |
| Procedimiento de impresión                    | impreso por calor       | Tipo de impresión                | Estándar             |
| Versión                                       | MultiPack               |                                  |                      |

### Señalizador para cables y conductores

|                                         |        |                                         |             |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 317 mm | Diámetro externo del conductor, min.    | 10 mm       |
| Halógenos                               | Sí     | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm²     |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² | diámetro externo del conductor          | 10 - 317 mm |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notificación de cambio de producto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI M 2-4 GE/SW 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



Similar a la ilustración