

## Serie P BZT PRV8 BL 35X7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Marshalling de señales DCS

Nuestros innovadores bloques de bornes PRV para marshalling de señales DCS con conexión PUSH IN y nuestros bornes para marshalling de señales DCS multifuncionales con una conexión por tornillo (WMF) no solo ahorran espacio en el cuadro, sino que también garantizan una transmisión de señales más efectiva en los sistemas de control de procesos.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BZT PRV8 BL 35X7.5                                                      |
| Código     | <a href="#">1267970000</a>                                              |
| Versión    | Serie P, Soporte de señalización, azul, Número de pisos: 8, TS 35 x 7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248113293                                                           |
| U.E.       | 20 Pieza                                                                |

**Serie P**  
**BZT PRV8 BL 35X7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 10,2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,402 inch |
| Altura      | 120 mm  | Altura (pulgadas)      | 4,724 inch |
| Profundidad | 65,6 mm | Profundidad (pulgadas) | 2,583 inch |
| Peso neto   | 21,7 g  |                        |            |

**Temperaturas**

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 125 °C        |                                         |        |

**Datos del material**

|                                  |               |       |      |
|----------------------------------|---------------|-------|------|
| Material                         | Policarbonato | Color | azul |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0           |       |      |

**Valores característicos del sistema**

|         |               |                 |   |
|---------|---------------|-----------------|---|
| Versión | para carriles | Número de pisos | 8 |
| Carril  | TS 35 x 7.5   |                 |   |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-35 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |