

MetalliCard
SFX-M 11/60 ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes.

En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de instalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.

Una perforación especial en los señalizadores SFX-M permite la utilización de abrazaderas de acero.

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	SFX-M 11/60 ST
Código	1327790000
Versión	MetalliCard, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm
GTIN (EAN)	4050118132656
U.E.	50 Pieza
Impresora compatible	1324380000

MetalliCard
SFX-M 11/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Anchura	11 mm	Anchura (pulgadas)	0,433 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2,362 inch
Profundidad	0,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,031 inch
Peso neto	2,502 g		

Datos generales

Anchura	11 mm	Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C
Industrias recomendadas	Procesos, Energía	Material	Acero inoxidable 1.4301 (ST)

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	40 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Sección de conexión del conductor, max.	500 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²
diámetro externo del conductor	7 - 40 mm		

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

MetalliCard SFX-M 11/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración