

CableLine CLI T 3-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

El manguito CLI T es un manguito de alta calidad y transparente, que sirve para señalar los conductores y los cables con una sección máxima de 75 mm². Los manguitos CLI T están disponibles en cuatro medidas. Así se pueden elaborar rotulaciones con largas series de caracteres. El manguito transparente garantiza la mejor protección de las etiquetas insertables frente a cualquier tipo de influencia exterior. El señalizador TM-I de la familia MultiCard es adecuado. Los manguitos CLI T no deben ser usados con los señalizadores TM-I de la familia MultiMark. Actualmente estamos trabajando para poder tener una optima utilización de los señalizadores TM-I de la familia MultiMark.

- Mayores secciones por manguito
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Inserción sencilla de la etiqueta TM-I en la bolsa del manguito, delante o detrás de la conexión.
- Disponible en cinco longitudes
- NO indicado para la rotulación con P-Ink o rotulador STI

Datos generales para pedido

Tipo	CLI T 3-12
Código	1764270000
Versión	CableLine, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 8 - 16 mm
GTIN (EAN)	4032248053339
U.E.	100 Pieza

CableLine CLIT 3-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Profundidad	19 mm	Profundidad (pulgadas)	0,748 inch
Peso neto	0,828 g		

Datos generales

Anchura	5 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Material	PVC	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	16 mm	Diámetro externo del conductor, min.	8 mm
Sección de conexión del conductor, max.	75 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	25 mm ²
diámetro externo del conductor	8 - 16 mm		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Notificación de cambio de producto	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN