# CableLine
# CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los usuarios pueden sujetar los **señalizadores CLI M** con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción **CLI MH**. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables.

**Ventajas:**

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

**Datos generales para pedido**

| | |
|---|---|
| Tipo | CLI M 2-4 GE/SW G CD |
| Código | 1568301649 |
| Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190100728 |
| U.E. | 500 Pieza |

# Hoja técnica

## CableLine
## CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 11,3 mm | Anchura (pulgadas) | 0,445 inch |
| Altura | 4 mm | Altura (pulgadas) | 0,157 inch |
| Profundidad | 3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,118 inch |
| Peso neto | 0,148 g | | |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 11,3 mm | Caracteres impresos | Letras, grandes |
| Color | amarillo | Color de impresión | negro |
| Color de material según código de resistencia | 4 | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Halógenos | Sí |
| Impresión | G | Industrias recomendadas | Procesos, Maquinaria |
| Material | PVC, blando, sin cadmio | Orientación de la impresión | horizontal |
| Procedimiento de impresión | impreso por calor | Tipo de impresión | Estándar |
| Versión | CD | | |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro externo del conductor, max. | 317 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 10 mm |
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² | diámetro externo del conductor | 10 - 317 mm |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Notificación de cambio de producto | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |

## CableLine
## CLI M 2-4 GE/SW G CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos



Similar a la ilustración