

## OMNIMATE Power - Powerbus series RSV1,6 RF12/35x7.5 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Enclavar ¡y listo!

De la placa de circuito impreso al armario de distribución: los pies de montaje o los pies encajables son el nexo de unión entre los conectores y el carril.

Aptos para tamaños estándar: TS 15 o TS 35. Disponible también la variante de pie combinado.

Se trata de una rápida alternativa al sistema de fijación por tornillo que resulta increíblemente cómoda en tareas de montaje y reparación/mantenimiento.

El pie de montaje para carril permite usar sistemas de conexión enchufables tanto en módulos como en cajas y armarios de distribución, y evita soluciones de "corta-pegar".

### Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | RSV1,6 RF12/35x7.5 SW                                                                  |
| Código                               | <a href="#">1582940000</a>                                                             |
| Versión                              | Conector para placa c.i., Accesorios, Pie de enclavamiento, negro, Número de polos: 12 |
| GTIN (EAN)                           | 4008190068486                                                                          |
| U.E.                                 | 10 Pieza                                                                               |
| Valores característicos del producto |                                                                                        |
| Embalaje                             | Caja                                                                                   |

## OMNIMATE Power - Powerbus series RSV1,6 RF12/35x7.5 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 15,6 g

#### Datos del material

|                                     |          |                                         |        |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|
| Materiales aislantes                | PA       | Color                                   | negro  |
| Carta de colores (similar)          | RAL 9011 | Temperatura de almacenamiento, min.     | -25 °C |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C    | humedad relativa máx. de almacenamiento | 80 %   |
| Temperatura de servicio, min.       | -50 °C   | Temperatura de servicio, max.           | 100 °C |
| Gama de temperatura, montaje, min.  | -25 °C   | Gama de temperatura, montaje, max.      | 100 °C |

#### Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984

#### Embalaje

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| Embalaje    | Caja   | Longitud de VPE | 40 mm  |
| Anchura VPE | 138 mm | Altura de VPE   | 190 mm |

#### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-92-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-92-03 | eClass 8.1 | 27-44-92-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-04-92 | eClass 9.1 | 27-44-04-92 |

#### Notas

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

#### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Descargas



Folleto/catálogo [MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad [Declaration of the Manufacturer](#)


MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



GENERAL TOLERANCE:  
DIN ISO 2768-mK



MAX. NRN./NOS.

84373/5  
29.09.15  
GUETZLAFF\_T  
MODIFICATION

01

**Weidmüller**

CAT.NO.: 1937600000

**4 42839 02**

DRAWING NO. ISSUE NO.  
SHEET 01 OF 01 SHEETS



|             | DATE       | NAME      |
|-------------|------------|-----------|
| DRAWN       | 24.02.2006 | NEUMANN_G |
| RESPONSIBLE |            | KRUG_M    |
| CHECKED     | 02.10.2015 | LANG_T    |
| APPROVED    |            | LANG_T    |

**BV/SV 7.62HP MOFU GR**  
MONTAGEFUSS  
SNAP ON FOOT

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP

7340