

## TM TM 206/30 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

La gama de **manguitos TM** es muy amplia y nos permite un empleo universal de la siguiente manera. Desde los conductores más finos hasta el cable de mayor diámetro de grosor, con lo cual resulta apto para múltiples aplicaciones. La gama ofrece la mejor protección para las etiquetas impresas ante agresiones externas. Los manguitos TM son flexibles para los montajes. Está disponible en cinco longitudes distintas (12, 15, 18, 20, 30 mm) y con once tamaños: un tipo de etiqueta para todos los manguitos.

- Protección óptima de las etiquetas insertables
- Un gran campo de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- **TMX 30** montable con abrazadera para cables (anchura 4,6 mm)

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TM 206/30 V0                                                                               |
| Código     | <a href="#">1874800000</a>                                                                 |
| Versión    | TM, Manguito x 18 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 14 - 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248464579                                                                              |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                                  |

**TM**  
**TM 206/30 V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |        |                    |            |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura   | 18 mm  | Anchura (pulgadas) | 0,709 inch |
| Altura    | 30 mm  | Altura (pulgadas)  | 1,181 inch |
| Peso neto | 3,52 g |                    |            |

**Datos generales**

|                                  |                        |                                  |              |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| Anchura                          | 18 mm                  | Color                            | transparente |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...80 °C            | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0          |
| Industrias recomendadas          | Transporte, Maquinaria | Material                         | PVC          |
| Tipo de impresión                | sin imprimir           |                                  |              |

**Señalizador para cables y conductores**

|                                         |                     |                                         |                    |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 22 mm               | Diámetro externo del conductor, min.    | 14 mm              |
| Sección de conexión del conductor, max. | 120 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 35 mm <sup>2</sup> |
| diámetro externo del conductor          | 14 - 22 mm          |                                         |                    |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3,S</a> |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                     |