

## ClipCard CC 15/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para equipos **ClipCard** en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** y **MC-Mobilo**.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | CC 15/17 MC NE WS                                                               |
| Código               | <a href="#">1876570000</a>                                                      |
| Versión              | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 17 mm, Soporte CC-H 15/17, blanco |
| GTIN (EAN)           | 4032248466481                                                                   |
| U.E.                 | 80 Pieza                                                                        |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                      |

## ClipCard CC 15/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 17 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,669 inch |
| Altura      | 15 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,591 inch |
| Profundidad | 1 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0,039 inch |
| Peso neto   | 1,25 g |                        |            |

### Datos generales

|                                  |              |                                               |                    |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Anchura                          | 17 mm        | Aplicación / productor                        | Soporte CC-H 15/17 |
| Color                            | blanco       | Color de material según código de resistencia | 9                  |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2                |
| Halógenos                        | No           | Industrias recomendadas                       | Maquinaria         |
| Material                         | Poliamida 66 |                                               |                    |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### ClipCard CC 15/17 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

