

## Serie W WTA 3 WDU4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

### Datos generales para pedido

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Tipo       | WTA 3 WDU4                   |
| Código     | <a href="#">1632350000</a>   |
| Versión    | Serie W, Adaptador de prueba |
| GTIN (EAN) | 4008190209711                |
| U.E.       | 25 Pieza                     |

## Serie W WTA 3 WDU4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 6 mm    | Anchura (pulgadas)     | 0,236 inch |
| Altura      | 66,1 mm | Altura (pulgadas)      | 2,602 inch |
| Profundidad | 83,9 mm | Profundidad (pulgadas) | 3,303 inch |
| Peso neto   | 8,67 g  |                        |            |

### Temperaturas

|                                         |               |                                         |        |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max.     | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min.     | 10 °C  |
| Temperatura de almacenamiento           | 10 °C...40 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C        |                                         |        |

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### 2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

|                                                                                                               |                     |                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |                         |                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Longitud de desaislado                                                     | 6 mm                    | Número de conexiones                                                       | 1                   |
| Par de apriete, max.                                                       | 0,3 Nm                  | Par de apriete, min.                                                       | 0,3 Nm              |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max.                          | 1,5 mm <sup>2</sup>     | Sección de conexión del conductor, flexible, min.                          | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 1,5 mm <sup>2</sup>     | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 1,5 mm <sup>2</sup>     | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión                                                           | Conexión brida-tornillo | Tornillo de apriete                                                        | M 2,5               |

### Datos del material

|                                  |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Material                         | PA 66 | Color | negro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2   |       |       |

### Datos nominales

|                    |                     |                 |       |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|
| Sección nominal    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal | 250 V |
| Intensidad nominal | 6 A                 |                 |       |

### Dimensiones

|                |      |                  |          |
|----------------|------|------------------|----------|
| Paso en mm (P) | 6 mm | Altura con TS 35 | 107,6 mm |
|----------------|------|------------------|----------|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                        |    |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----|
| Indicación de montaje | Montaje directo | con espiga de sujeción | No |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----|

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 14:46:56 CEST

## Serie W WTA 3 WDU4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002255    | ETIM 4.0   | EC002255    |
| ETIM 5.0   | EC002255    | ETIM 6.0   | EC002555    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-48 | eClass 9.0 | 27-14-11-48 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-48 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

### Descargas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |