

## Serie SAK VQB 1.5/50 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Cableado de señales

Adaptado y particularmente compacto: con nuestros bloques de bornes para sensores y actuadores AIO, confiará en una solución optimizada para las aplicaciones para el cableado de señales. También le ofrecemos otros bloques de bornes que cuentan con tecnología de conexión por tornillo y muelle para el cableado de señales.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VQB 1.5/50 SW                                                                                             |
| Código     | <a href="#">1635120000</a>                                                                                |
| Versión    | Serie SAK, Puente de conexión transversal, para puente móvil de conexión transversal, Número de polos: 50 |
| GTIN (EAN) | 4008190262761                                                                                             |
| U.E.       | 5 Pieza                                                                                                   |

## Serie SAK VQB 1.5/50 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Anchura     | 4,2 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0,165 inch  |
| Altura      | 306,1 mm | Altura (pulgadas)      | 12,051 inch |
| Profundidad | 12,85 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,506 inch  |
| Peso neto   | 17 g     |                        |             |

### Temperaturas

|                                     |               |                                     |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C |                                     |       |

### Datos del material

|       |       |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

### Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 6,2 mm |
|----------------|--------|

### Otros datos técnicos

|                                |                 |                  |             |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Indicación de montaje          | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |
| Versión a prueba de explosivos | No              |                  |             |

### Valores característicos del sistema

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Versión | para puente móvil de conexión transversal |
|---------|-------------------------------------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                    |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                        |
| Documentación del usuario | <a href="#">Beipackzettel_VQB1.5.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                         |