

## VG K (prensaestopas de plástico estándar) VG M12-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los prensaestopas para el uso profesional en entornos industriales satisfacen las más altas exigencias de calidad y seguridad y están disponibles en poliamida, poliestireno y latón.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG M12-K67                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">1909660000</a>                                                                                    |
| Versión    | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Poliamida 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536580                                                                                                 |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                                                     |

**VG K (prensaestopas de plástico estándar)  
VG M12-K67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |         |                     |            |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Longitud  | 30,5 mm | Longitud (pulgadas) | 1,201 inch |
| Peso neto | 3,66 g  |                     |            |

**Datos generales**

|                                           |             |                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicación del cierre                     | NBR         | Calibre de llave 1                        | 15 mm                             |
| Diámetro del cable exterior, máx.         | 6,5 mm      | Diámetro del cable exterior, mín.         | 3 mm                              |
| Gama de temperaturas de servicio, max.    | 100 °C      | Gama de temperaturas de servicio, mín.    | -20 °C                            |
| Grado inflamabilidad según UL 94          | V-2         | Longitud de rosca                         | 8 mm                              |
| Material                                  | Poliamida 6 | Normas                                    | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 |
| Par de apriete contratuerca, máx.         | 3,5 Nm      | Par de apriete contratuerca, mín.         | 2,5 Nm                            |
| Par de apriete pieza de conexión, máx.    | 3,5 Nm      | Par de apriete pieza de conexión, mín.    | 2,5 Nm                            |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 2,5 Nm      | Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 1,5 Nm                            |
| Paso de rosca                             | 1,5 mm      | Prensaestopas                             | Métrico                           |
| Tipo de protección                        | IP67        | Tuerca (externa)                          | M 12                              |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Descargas**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |