

## MTA 45 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Las fuentes de alimentación de Weidmüller han demostrado durante años su capacidad para alimentar distintos componentes electromecánicos.

Por eso, se pueden utilizar de forma segura en entornos industriales severos, en pequeñas empresas y en el sector de la vivienda y tienen las homologaciones internacionales. Weidmüller proporciona fuentes de alimentación y componentes adicionales para aplicaciones industriales:

- equipos de alimentación no regulados
- fuentes de alimentación conmutadas y con sincronización en el primario
- Convertidores DC/DC
- Módulos de control UPS
- Fusibles electrónicos

### Datos generales para pedido

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | MTA 45 BK                                                                |
| Código     | <a href="#">1962250000</a>                                               |
| Versión    | Carcasas para componentes electrónicos, Adaptador de montaje, Accesorios |
| GTIN (EAN) | 4032248642465                                                            |
| U.E.       | 30 Pieza                                                                 |

## MTA 45 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|          |         |                     |            |
|----------|---------|---------------------|------------|
| Longitud | 68 mm   | Longitud (pulgadas) | 2,677 inch |
| Anchura  | 48 mm   | Anchura (pulgadas)  | 1,89 inch  |
| Altura   | 8 mm    | Altura (pulgadas)   | 0,315 inch |
| Peso     | 29,77 g | Peso neto           | 15,53 g    |

### Temperaturas

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C  | Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
| Temperatura de servicio, max.       | 100 °C | Temperatura de servicio, min.       | -50 °C |
| Gama de temperatura, montaje, min.  | -25 °C | Gama de temperatura, montaje, max.  | 100 °C |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002625    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-18-09-90 | eClass 7.1 | 27-18-09-90 |
| eClass 8.1 | 27-18-09-90 | eClass 9.0 | 27-18-28-07 |
| eClass 9.1 | 27-04-92-90 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |