

CableLine
CLI TM 20-33**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI TM es el manguito apropiado para grandes secciones de conductor. La bolsa transparente del manguito protege las etiquetas insertables de las posibles agresiones del entorno. El manguito transparente **CLI TM** se sujeta con abrazaderas para cables. La señalización se realiza con TM-I 18 para CLI TM 10/33 o ESG 9/17 para CLI TM 20/33. Ambas etiquetas insertables están diseñadas como formato MultiCard y se pueden imprimir cómodamente con Smark-Láser, PrintJet, Plotter MCP Plus o MC-Mobilo. Con CLI TM 20/66 puede utilizarse la etiqueta CLI F 2/17,5.

- Asiento fijo gracias al montaje con abrazaderas
- Rotulación profesional con los sistemas de impresión Weidmüller para MultiCard.

Datos generales para pedido

Tipo	CLI TM 20-33
Código	1763280000
Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248050246
U.E.	100 Pieza

CableLine CLI TM 20-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	11,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,445 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	0,7 g		

Datos generales

Anchura	11,3 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-30...60 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	PVC	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	317 mm	Diámetro externo del conductor, min.	10 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm²	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------