

## VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG M25 - MS 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Prensaestopas que cumplen los elevados requisitos del tipo de protección IP 68.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG M25 - MS 68                                                                                                                                                   |
| Código     | <a href="#">1772230000</a>                                                                                                                                       |
| Versión    | VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado |
| GTIN (EAN) | 4032248129881                                                                                                                                                    |
| U.E.       | 25 Pieza                                                                                                                                                         |

## VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG M25 - MS 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |         |                     |            |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Longitud  | 35,7 mm | Longitud (pulgadas) | 1,406 inch |
| Peso neto | 47,28 g |                     |            |

### Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Datos generales

|                                           |                                                |                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aplicación del cierre                     | CR                                             | Borne                                     | Poliamida                                      |
| Calibre de llave 1                        | 24 mm                                          | Calibre de llave 2                        | 27 mm                                          |
| Diámetro del cable exterior, máx.         | 14 mm                                          | Diámetro del cable exterior, mín.         | 10 mm                                          |
| Gama de temperaturas de servicio, máx.    | 100 °C                                         | Gama de temperaturas de servicio, mín.    | -40 °C                                         |
| Junta                                     | NBR                                            | Junta tórica                              | NBR                                            |
| Longitud de rosca                         | 8 mm                                           | Material                                  | latón, niquelado                               |
| Par de apriete pieza de conexión, máx.    | 7 Nm                                           | Par de apriete pieza de conexión, mín.    | 5 Nm                                           |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 12 Nm                                          | Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 10 Nm                                          |
| Paso de rosca                             | 1,5 mm                                         | Prensaestopas                             | Métrico                                        |
| Tipo de protección                        | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K | Tipo de protección con GWDR               | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K |
| Tuerca (externa)                          | M 25                                           |                                           |                                                |

### Números de certificación de prensaestopas

|                                                    |          |                                                |          |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD) | E-14047  | Núm. de certificación de prensaestopas (cULus) | E-199260 |
| Núm. de certificación de prensaestopas (UL)        | E-199260 |                                                |          |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 18:34:26 CEST