

VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prensaestopas que cumplen los elevados requisitos del tipo de protección IP 68.

Datos generales para pedido

Tipo	VG M50 - MS 68
Código	1772260000
Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
GTIN (EAN)	4032248129911
U.E.	5 Pieza

VG MS (prensaestopas de latón estándar)
VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	57 mm	Longitud (pulgadas)	2,244 inch
Peso neto	280,2 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Borne	Poliamida	Calibre de llave 1	50 mm
Calibre de llave 2	55 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	32 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	22 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C	Longitud de rosca	9 mm
Material	latón, niquelado	Par de apriete pieza de conexión, máx.	20 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	16 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	41,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	38,5 Nm	Paso de rosca	1,5 mm
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa)	M 50		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 18:34:29 CEST