

### Señalizadores de acero inoxidable WSMH 84mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

**WSM** es un completo sistema de señalización para cables, conductores, tubos y componentes que ofrece la posibilidad de aplicar señalizadores duraderos en entornos en los que no resistiría ningún otro tipo de señalizador. Esta gama se compone de plaquitas de señalización, soportes y abrazaderas de acero inoxidable, suministrables por separado o como juego completo **WSM** y Service-Box.

#### Ventajas:

- Texto claramente estampado para una legibilidad óptima
- Resistente al calor, al frío, a la corrosión, a los ácidos, a los productos químicos, al fuego, etc.
- Marcas de un solo signo o de varios signos, también combinables
- Montaje rápido
- Ideal para exteriores
- Sujeción sencilla mediante abrazaderas

#### Datos generales para pedido

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WSMH 84mm                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1774520000</a>                                                                    |
| Versión    | Señalizadores de acero inoxidable, Señalizadores para cables y conductores, 84 x 11 mm, plata |
| GTIN (EAN) | 4032248149315                                                                                 |
| U.E.       | 50 Pieza                                                                                      |

## Señalizadores de acero inoxidable WSMH 84mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 11 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0,433 inch |
| Altura      | 84 mm  | Altura (pulgadas)      | 3,307 inch |
| Profundidad | 0,3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,012 inch |
| Peso neto   | 2,73 g |                        |            |

### Datos generales

|                                  |              |          |                         |
|----------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| Anchura                          | 11 mm        | Color    | plata                   |
| Gama de temperaturas de servicio | -80...250 °C | Material | Acero inoxidable 1.4404 |
| Tipo de impresión                | sin imprimir |          |                         |

### Señalizador para cables y conductores

|                                         |                     |                                         |                    |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|