

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

El sistema de montaje modular da origen a una nueva generación de acopladores por relé enchufables.

El núcleo lo constituye la innovadora base portarrelés PXS o PXZ. El programa PLUGSERIES, como el elemento de enlace ideal entre SSR y la aplicación, es una solución fácil de mantener.

Los indicadores habituales SSR y LED se insertan fácilmente, las bridas de sujeción y desmontaje dan una fijación segura.

El programa de suministro se completa con un acoplador SSR premontado. Los puentes de conexión transversal insertables ZQV 2,5

permiten el montaje rápido de acopladores múltiples simplemente poniéndolos uno al lado del otro.

Datos generales para pedido

Tipo	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
Código	8576360000
Versión	relés de estado sólido, 1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula)), Tensión de mando nominal: 15 V UC...30 V UC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 4 A, Conexión enchufable
GTIN (EAN)	4032248230532
U.E.	15 Pieza

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	13 mm	Anchura (pulgadas)	0,512 inch
Altura	29,2 mm	Altura (pulgadas)	1,15 inch
Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0,984 inch
Peso neto	18,47 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	50 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...50 °C	Temperatura de almacenamiento	-40 °C...50 °C

Lado de mando

Tensión de mando nominal	15 V UC...30 V UC	Corriente de mando nominal	10 mA DC (±20 %)
Potencia nominal	240 mW	Indicador de estado	No

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	12...275 V AC	Intensidad permanente	4 A
Intens. de conexión nominal	4 A	Retardo de conexión	≤ 12 ms
Retardo en la desconexión	20 ms	Caída de tensión con carga máxima	≤ 1,1 V
Corriente de fuga	< 1 mA	Resistente a cortocircuitos	No

Datos de contacto

Tipo de contacto	1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
------------------	--

Datos generales

Color	Celeste
-------	---------

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Categoría de sobretensión	III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida	> 8 mm	Sobretensión de choque fijo	4 kV (1,2/50 µs)

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-27-09-90	eClass 7.1	27-27-09-90
eClass 8.1	27-27-09-90	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD](#)