

### Elementos de conexión H16,0/25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Para conductores de 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

#### Datos generales para pedido

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Tipo       | H16,0/25                            |
| Código     | <a href="#">9004150000</a>          |
| Versión    | Terminal tubular, no aislado, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190037253                       |
| U.E.       | 100 Pieza                           |
| Embalaje   | suelto                              |

**Elementos de conexión**  
**H16,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |        |                    |            |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura   | 25 mm  | Anchura (pulgadas) | 0,984 inch |
| Peso neto | 0,87 g |                    |            |

**Datos técnicos**

|         |            |
|---------|------------|
| Versión | no aislado |
|---------|------------|

**Terminales tubulares**

|                                   |                    |                                             |        |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------|
| Diámetro del aislamiento (D2)     | 7,5 mm             | Diámetro para superficie de contacto (D1)   | 5,8 mm |
| L1 en mm                          | 25 mm              | Longitud de desaislado                      | 25 mm  |
| Sección de conexión del conductor | 16 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6  |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                     |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |

### Elementos de conexión H16,0/25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Similar a la ilustración

