

TM TM 1/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM/18 Twin permite una señalización sobre los dos lados de 0,22 - 2,5 mm². Los manguitos Twin ofrecen la posibilidad de señalar un conductor por ambos lados. Se puede dotar de dos placas TM-I 18, de manera que la señalización de la entrada y de la salida, por ejemplo, se puedan leer en el mismo punto. Los manguitos transparentes sin halógenos se pueden utilizar a partir de un diámetro del conductor de 1,3 hasta 4,0 mm .

Datos generales para pedido

Tipo	TM 1/18 TWIN HF/HB
Código	1891780000
Versión	TM, Manguito x 5 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2.4 - 4 mm
GTIN (EAN)	4032248504527
U.E.	500 Pieza

TM
TM 1/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0,472 inch
Peso neto	0,282 g		

Datos generales

Anchura	5 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Halógenos	No	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Material	Polietileno LD	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	2,4 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²	diámetro externo del conductor	2,4 - 4 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP