

VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prensaestopas que cumplen los elevados requisitos del tipo de protección IP 68.

Datos generales para pedido

Tipo	VG M16-1/MS68
Código	1909910000
Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
GTIN (EAN)	4032248536832
U.E.	50 Pieza

VG MS (prensaestopas de latón estándar) VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	35,5 mm	Longitud (pulgadas)	1,398 inch
Peso neto	26,82 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	20 mm	Calibre de llave 2	20 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	10 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	5 mm
Gama de temperaturas de servicio, máx.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C
Junta	NBR	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	7 mm	Material	latón, niquelado
Par de apriete pieza de conexión, máx.	4,5 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	3,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	6 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	5 Nm
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección con GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa)	M 16		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 21:04:55 CEST