

# KERN 572-32

Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz



## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si
Función de conversión:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si
Pesajes inferiores:	Corchete

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	400 x 340 x 220 mm
Peso bruto:	3,800 kg
Peso neto:	2,300 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones parabrisas (ÃxA):	160   0
Dimensiones totales (AxPxX):	180 x 310 x 130 mm
Espacio de pesaje (ÃxA):	157   43
Material carcasa:	Aluminium fundido
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	105

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	420 g
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	5 mg
n/a:	4 g
Peso recomendado para ajuste:	200 g (E2); 200 g (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	2 mg
Resolución:	420000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	4 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	420000