

# KERN ABS220-4N



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función standby:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	20 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
---------------------	------------------

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-101
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza analítica

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	395 x 570 x 525 mm
Peso bruto:	8,700 kg
Peso neto:	6 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	210 x 340 x 325 mm
Dimensiones parabrisas (AxPxX):	201 x 220 x 256 mm
Espacio de pesaje (AxPxX):	174 x 162 x 227 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	91

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	220 g
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	0,100 mg
Linealidad:	0,300 mg
n/a:	400 mg
Peso recomendado para ajuste:	200 g (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	0,200 mg
Resolución:	2.200.000
Tiempo de calentamiento:	8 h
Unidades de pesaje:	ct g mg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,400 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de conteo:	220000