

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Similar a la ilustración



TwinMark es una manguera termoretráctil imprimible por ambas caras para la señalización y el aislamiento de conductores y cables de 1,2 - 24 mm² de diámetro. El material flexible, termoretráctil, posibilita un asiento fijo y adaptado en el conductor y ahorra por tanto bastante espacio.

Ventajas:

- Para espacios muy reducidos
- Impresión a 2 caras para una mejor legibilidad
- Manguitos impresos en etiquetas continuas
- Contracción con ventilador de aire caliente convencional

Variante sin halógenos TwinMark HSS

Forma de suministro: en rollo

Datos generales para pedido

Tipo	HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y
Código	1961930000
Versión	Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 8 mm, 50.8 x 16 mm
GTIN (EAN)	4032248642625
U.E.	2.000 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	16 mm	Anchura (pulgadas)	0,63 inch
Altura	50,8 mm	Altura (pulgadas)	2 inch
Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Peso neto	1,34 g		

Datos generales

Anchura	16 mm	Color de material según código de resistencia	4
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Halógenos	No
Industrias recomendadas	Transporte	Material	Polyolefin
Tipo de impresión	sin imprimir		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	5,8 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	10 mm ²	Temperatura de contracción recomendada	90 °C
diámetro externo del conductor	5.8 - 8 mm	Índice de retractabilidad	2:1

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Homologación/certificado/documento de conformidad	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Software	M-Print PRO configuration file

HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

