

KERN DBS60-3

Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme

KERN®



Sistema de medición

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Campo de medición [Max]: | 200 °C |
| Campo de pesaje [Max]: | 60 g |
| Intervalo de estabilización: | 3 s |
| Lectura [d]: | 1 mg |
| Lectura(humedad): | 0 |
| Linealidad: | 3 mg |
| n/a: | 2 g |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Rango de tara: | 60 g |
| Reproducibilidad: | 1 mg |
| Resolución: | 60000 |
| Sistema de pesaje: | Compensación de fuerza |
| Tiempo de calentamiento: | 2 h |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,500 cm |
| Dígitos de alto de pantalla: | 5 mm |

Datos de verificación

| | |
|---------------------|-------|
| Carga mínima [Min]: | 20 mg |
|---------------------|-------|

Funciones

| | |
|------------------|----|
| Función standby: | si |
|------------------|----|

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 85 % |
| Humedad ambiental mínima: | 5 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------|------------------------|
| n/a: | EURO |
| Tensión de entrada: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Servicio

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-127 |
|--------------------|---------|

Categoría

| | |
|----------------|-------------------------|
| Product Group: | Determinador de humedad |
|----------------|-------------------------|

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 347 x 470 x 373 mm |
| Peso bruto: | 6,830 kg |
| Peso neto: | 4,600 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Dimensiones totales (AxPxX): | 204 x 336 x 167 mm |
| Material de plato de pesaje: | acero inoxidable |
| Nivel de burbuja: | si |
| Pies de tornillos girante: | si |
| Superficie de pesaje (d): | 95 |