

Serie W BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Tipo	BFEL + BEMU WEW WTL 35
Código	1964820000
Versión	Serie W, Elemento de fijación
GTIN (EAN)	4032248651467
U.E.	20 Pieza

Serie W
BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	14,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,571 inch
Altura	14,5 mm	Altura (pulgadas)	0,571 inch
Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,315 inch
Peso neto	1,3 g	Diámetro	14,5 mm

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C		

Datos del material

Material	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Dimensiones

Diámetro	14,5 mm
----------	---------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-44-03-12	eClass 8.1	27-44-03-12
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks