

KERN EG 4200-2NM

La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de precisión
Familia de productos	EG

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Diapasón
Campo de pesaje [Max]	4200 g
Lectura [d]	0,01 g
Reproducibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,02 g
Peso mínimo [Min]	0,5 g
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Resolución	420.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso interno (manual)
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	4 h
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,03 g
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	g ct
Peso mínimo [Min] (ct)	5 ct
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays)

	ct mo lb oz tol
Campo de pesaje [Max] (ct)	21000 ct
Lectura quilate [d] (ct)	0,1 ct
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	109×22 mm
Pantalla altura de dígitos	17 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	180×235×75 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	180×235×75 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	180×160 mm
Dimensiones superficie de pesaje	180×160 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Determinación de porcentajes	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesajes inferiores	Ojal (opcional)
Indicación de capacidad	✓
Función de conteo	✓
Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)	420.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	10 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	100 mg
Posible cantidad de referencia	10, 30, 50, 100
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)

KERN EG 4200-2NM

KERN

La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

Número de teclas de manejo	5
----------------------------	---

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
---------------------------	------------------------

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
--------------------------------	-----------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
--	-------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

Fuente de alimentación extraíble	desmontable
----------------------------------	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 1 A
--	-----------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco interior menos, Ø exterior 5,2 mm, Ø interior 1,7 mm, largo 9,4 mm
--	---

Tipo de batería / acumulador	NiCd
------------------------------	------

Acumulador	EG-A06
------------	--------

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	12 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	12 h
----------------------------	------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
-----------------------------	-------

Temperatura ambiental [Max]	30 °C
-----------------------------	-------

Humedad ambiental [Max]	80 %
-------------------------	------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
---	---

Clase de precisión	II
--------------------	----

Intervalo de escala de verificación [e]	0,1 g
---	-------

Intervalo de escala de verificación [e] (ct)	1 ct
--	------

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-216
---	---------

Número de artículo para calibración DAkks	963-127
---	---------

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A)	410×325×230 mm
----------------------------------	----------------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Peso neto aprox.	4,0 kg
------------------	--------

Peso bruto aprox.	6 kg
-------------------	------

Peso de envío	6,1 kg
---------------	--------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761212664
-----------------	---------------

Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida
---------------------	-----------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

