



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje

Características

- Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
- Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
- Con una estructura especialmente plana
- Lista para el uso: Pilas incluidas
- **A** Parabrisas circular de serie, sólo para modelos con plato del tamaño **A**, espacio de pesaje  $\varnothing$  96×35 mm
- Gancho para pesajes inferiores de serie
- **1** También disponible como KERN EMB 500-1BE Black Edition
- Consejo: Con el juego auxiliar opcional para la determinación de la densidad KERN YDB-04 también es adecuado para el funcionamiento escolar y didáctico, véase *internet*

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
- Dimensiones superficie de pesaje
  - A**  $\varnothing$  82 mm, plástico, lacado disipador
  - B**  $\varnothing$  105 mm, plástico
  - C**  $\varnothing$  150 mm, plástico, véase foto grande
- Dimensiones totales A×P×A
  - A** 170×244×54 mm
  - B**, **C** 170×244×39 mm
- Pilas incluidas, 9 V bloque 2×1.5 V AA
- Peso neto aprox. 0,85 kg
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



| Modelo      | Campo de pesaje<br>[Max]<br>g | Lectura<br>[d]<br>g | Reproducibilidad<br>g | Linealidad<br>g | Plato de pesaje | Opciones                                   |
|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
|             |                               |                     |                       |                 |                 | Cert. de calibración<br>DAkkS acr.<br>KERN |
| KERN        |                               |                     |                       |                 |                 |                                            |
| EMB 100-3   | 100                           | 0,001               | 0,001 g               | ± 0,005         | <b>A</b>        | 963-127                                    |
| EMB 200-3   | 200                           | 0,001               | 0,001 g               | ± 0,005         | <b>A</b>        | 963-127                                    |
| EMB 200-2   | 200                           | 0,01                | 0,01 g                | ± 0,02          | <b>B</b>        | 963-127                                    |
| EMB 600-2   | 600                           | 0,01                | 0,01 g                | ± 0,03          | <b>B</b>        | 963-127                                    |
| EMB 1000-2  | 1000                          | 0,01                | 0,01 g                | ± 0,05          | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 2000-2  | 2000                          | 0,01                | 0,01 g                | ± 0,05          | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 500-1   | 500                           | 0,1                 | 0,1 g                 | ± 0,2           | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 500-1BE | 500                           | 0,1                 | 0,1 g                 | ± 0,2           | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 1200-1  | 1200                          | 0,1                 | 0,1 g                 | ± 0,3           | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 3000-1  | 3000                          | 0,1                 | 0,1 g                 | ± 0,3           | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 6000-1  | 6000                          | 0,1                 | 0,1 g                 | ± 0,3           | <b>C</b>        | 963-128                                    |
| EMB 2200-0  | 2200                          | 1                   | 1 g                   | ± 2             | <b>C</b>        | 963-127                                    |
| EMB 5.2K1   | 5200                          | 1                   | 1 g                   | ± 3             | <b>C</b>        | 963-128                                    |
| EMB 5.2K5*  | 5200                          | 5                   | 5 g                   | ± 10            | <b>C</b>        | 963-128                                    |

**1** \* HASTA FIN DE EXISTENCIAS