


KERN EMS 300-3

KERN

Modelo para principiantes a precio de ganga con un gran plato de pesaje



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza escolar
Familia de productos	EMS

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	300 g
Lectura [d]	0,001 g
Reproducibilidad	0,002 g
Linealidad	± 0,005 g
Resolución	300.000
Rango de tara	300 g
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	300 g (F1)
Posibles puntos de ajuste	300 g
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	120 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,005 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g dwt ozt oz
Fluencia máxima (15 minutos)	10 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	20 mg
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	25 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	200×280×65 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	200×280×126 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - adentro (A×P×A)	145×145×65 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - afuera (A×P×A)	165×165×80 mm
Dimensiones superficie de pesaje (Ø)	105 mm
Dimensiones superficie de pesaje	105 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico, lacado disipador
Material carcasa de pantalla	plástico

Funciones

Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Determinación de porcentajes	✓
Función de contaje	✓
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	150.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	2 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	20 mg
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 25, 50
Protección IP - unidad completa	-
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	5

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN EMS 300-3

KERN

Modelo para principiantes a precio de ganga con un gran plato de pesaje

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Pila tiempo de carga	40 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	50 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Min]	40 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	240×485×170 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	2,2 kg
Peso de envío	4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761133129
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

