



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

## Durómetro Premium Leeb – también con bloque de comparación de dureza

### Características

- Captor de rebote externo de serie (Tipo D)
- Movilidad: SAUTER HK-D ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
- Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
- 1 SAUTER HK-DB: Bloque de verificación, de dureza, dureza aprox. 800 HLD, incluido en el volumen de suministro
- Indicador de valores de medición: Rockwell (Tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
- Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo

- Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
- Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas las unidades de dureza mencionadas
- Medición con rango de tolerancia y valores límite programables. Una señal óptica y acústica facilita el proceso de medición
- Pantalla matricial: Pantalla multifunción con iluminación posterior
- Carcasa metálica robusta
- 2 Suministro en un sólido maletín de transporte

### Datos técnicos

- Precisión: ± 1 % en 800 HLD
- Radio muy pequeño de la pieza de trabajo (convexo/cóncavo): 50 mm (con anillo de sobrepuesto: 10 mm)
- El más fino grosor de material medible: 3 mm, con acoplamiento en base fija
- Peso mínimo del objeto de prueba en soporte sólido: 2 kg con acoplamiento fijo
- Funcionamiento con pilas, 2×1.5 V AA de serie, tiempo de funcionamiento hasta 200 h
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C
- Dimensiones totales A×P×A 132×82×31 mm

ESTÁNDAR

HK-DB

OPCIÓN

HK-D

| Modelo | Captor | Campo de medición | Lectura   | Bloque de verificación    | Peso neto    | Opción                                |
|--------|--------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
|        |        |                   |           |                           |              | Certificado de calibración de fábrica |
| SAUTER |        | HL                | [d]<br>HL | Typ D/DC<br>aprox. 800 HL | aprox.<br>kg | KERN                                  |
| HK-D   | D      | 170 – 960         | 1         | no incluido               | 0,45         | 961-131                               |
| HK-DB  | D      | 170 – 960         | 1         | incluido                  | 0,45         | 961-131                               |