

SAUTER HMO

Excelentes y multiples funciones para usos profesionales

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro Leeb
Familia de productos	HMO

Sistema de medición

Rango de medición [Min] (HLx)	170
Rango de medición [Max] (HLx)	960
Lectura dureza [d] (HLx)	1
Objeto de ensayo espesor [Min]	3 mm
Escala de dureza	HLD
Objeto de ensayo peso mínimo [Min]	3 kg
Durómetro Leeb tipo de sensor	D
Bloque de prueba incluido	✓
Unidades de medición	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa
Tolerancia (% de [Max])	1%
Sonda de medición longitud	14,6 cm
Sonda de medición diametro	2 cm

Pantalla

Tipo de pantalla	táctil LCD
------------------	------------

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	24×83×135 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	24×83×135 mm

Material de carcasa	plástico
Escala - Tipo de pantalla	Digital

Funciones

Función de promediado	✓
Función de valor límite	✓
Posibilidad de medición en 360°	✓
Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	500
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Batería capacidad	1.500 mAh
Batería tensión	3,7 V
Número de células de la batería	1
Batería - Peso individual	25 g
Batería - Peso total en el artículo	25 g
Batería - Estructura/forma	Combinación inseparable de celdas (paquete)
Capacidad de la batería (Wh)	5,55 Wh
Batería - Contenido de litio	2,58 g
Test superadas según UN 38.3	✓
Acumulador	3.7 V 1600mAh
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	50 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

SAUTER HMO



Excelentes y multiples funciones para usos profesionales

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-131
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	450×340×165 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,3 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139664
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

