

KERN MGB 150K100

Design-Badezimmerwaage mit Glaswägeplatte

KERN[®]



Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	360 x 360 x 90 mm
n/a:	3091
Peso bruto:	2,517 kg
Peso neto:	2,001 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones totales (AxPxA):	290 x 290 x 40 mm
Material carcasa:	Plástico

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	500 g
Posibilidades de ajuste:	No es posible realizar el ajuste
Reproducibilidad:	200 g
Resolución:	1500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo