

KERN PES31000-1M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	31 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	400 mg
n/a:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (F1); 10 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	31 kg
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	310000
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	ct g kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,300 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Clase de verificación:	II

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	500 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	5 g
Resolución de contaje:	62000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función standby:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesajes inferiores:	Corchete

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CHEURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	32 h
Tiempo de funcionamiento:	6 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	410 x 520 x 190 mm
Peso bruto:	11,600 kg
Peso neto:	9,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	260 x 330 x 113 mm
Material carcasa:	Aluminium fundido
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	250 x 220 mm