

KERN RPB 15K2DHM

KERN

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de preso precio
Familia de productos	RPB

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	2
Campo de pesaje [Max]	6 kg; 15 kg
Lectura [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Reproducibilidad	0,002 kg; 0,005 kg
Linealidad	± 0,006 kg; 0,015 kg
Peso mínimo [Min]	0,04 kg
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Resolución	3.000, 3.000
Resolución del terminal (no calibrable)	6.000
Resolución del terminal (calibrable)	6.000
Rango de tara	-14,995 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	15 kg (M1)
Tiempo de estabilización	1 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Unidades de medición	kg g
Unidad predefinida	kg

Célula de pesaje tipo de carga

Tscale BX6

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	15 mm
Pantalla adicional	15 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	283×375,5×486,8 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	201×267 mm
Dimensiones superficie de pesaje	201×267 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte altura	480 mm
Soporte rotatable	✓
Soporte inclinable	no
Células de carga - número	1

Funciones

Función de cálculo de precios	✓
PLU - total	10
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	-
Función de memoria	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manual (una sola vez)
Número de teclas de manejo	20

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países -	EURO UK

KERN RPB 15K2DHM

KERN

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo

incluido en el alcance de suministro	US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Longitud del cable de la fuente de alimentación	180 cm
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
Tipo de batería / acumulador	Pb
Pila	sin batería
Acumulador	6 V, 3.2 Ah
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	60 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Clase de precisión	III
Intervalo de escala de verificación [e]	0,002 kg; 0,005 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-228
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	510×342×196 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,4 kg
Peso bruto aprox.	4,2 kg
Peso de envío	6,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761204713
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

