

# KERN RPB 15K2DM

Ladenwaage mit Eichzulassung [M] und Speicherplätzen für Artikelpreise



## Sistema de medición

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]:        | 6 kg   15 kg            |
| Intervalo de estabilización:  | 2 s                     |
| Lectura [d]:                  | 2 g   5 g               |
| Linealidad:                   | 2 g   5 g               |
| Peso recomendado para ajuste: | 10 kg (M1); 5 kg (M1)   |
| Posibilidades de ajuste:      | Ajuste con pesa externa |
| Rango de tara:                | 14,995 kg               |
| Reproducibilidad:             | 2 g   5 g               |
| Resolución:                   | 3 3.000                 |
| Sistema de pesaje:            | Bandas extensométricas  |
| Tiempo de calentamiento:      | 10 min   10 min         |
| Unidades de pesaje:           | g kg                    |

## Indicación

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Dígitos de alto de pantalla:          | 2 cm |
| Dígitos de alto de pantalla:          | 4 mm |
| Se puede usar una pantalla adicional: | si   |

## Datos de verificación

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: | si        |
| Carga mínima [Min]:                                | 40 g      |
| Clase de verificación:                             | III       |
| IJkwaarde [e]:                                     | 2 g   5 g |
| Periodic Verification for Italy:                   | 969-112   |
| Verificación en fábrica posible:                   | si        |

## Condiciones ambiente

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Humedad ambiental máxima:     | 80 %   |
| Humedad ambiental mínima:     | 0 %    |
| Temperatura ambiental mínima: | -10 °C |
| Temperatura máxima de uso:    | 40 °C  |

## Suministro energético

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Acumulador: | Rchrg. battery optional - intern |
| n/a:        | CH EURO UK                       |

|      |                  |
|------|------------------|
| n/a: | Adaptador de red |
|------|------------------|

## Suministro energético

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tensión de entrada:       | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Tiempo de carga:          | 12 h                   |
| Tiempo de funcionamiento: | 80 h                   |
| Tiempo de funcionamiento: | 40 h                   |

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkKS: | 963-128 |
| Verificación:      | 965-228 |

## Categoría

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Categoría:     | Balanzas          |
| Product Group: | Balanza comercial |

## Embalaje & expedición

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 370 x 450 x 215 mm     |
| Peso bruto:                   | 4,540 kg               |
| Peso neto:                    | 3,500 kg               |
| Plazo de entrega:             | 24 h                   |
| Tipo de envío:                | Servicio de paquetería |

## Diseno

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxX):               | 315 x 350 x 100 mm |
| Dimensiones del aparato indicador (AxPxX): | 315 x 350 x 125 mm |
| Dimensiones totales (AxPxX):               | 315 x 335 x 125 mm |
| Material carcasa:                          | Plástico           |
| Material de plato de pesaje:               | acero inoxidable   |
| Nivel de burbuja:                          | si                 |
| Pies de tornillos girante:                 | si                 |
| Superficie de pesaje (AxP):                | 295 x 225 mm       |