


1

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Práctico medidor de espesores de capa para usos cotidianos

Características

- Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
- Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición
- Unidades seleccionables: µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Tipo F: Recubrimientos no magnéticos sobre hierro y acero
- Tipo N: Recubrimientos sobre metales no magnéticos
- Placa cero y láminas del ajuste incluidas
- 1 Suministro en un sólido maletin de transporte

Datos técnicos

- Precisión de medición:
  - Estándar: 3 % del valor de medición
  - Offset-Accur: 1 % del valor de medición
- Menor superficie de muestra (radio)
  Tipo F
  - Convexa: 1,5 mm
  - Plana: 6 mm
  - Cóncava: 25 mm
  Tipo N
  - Convexa: 3 mm
  - Plana: 6 mm
  - Cóncava: 50 mm
- Espesor mínimo del material base: 300 µm
- Dimensiones totales A×P×A 161×69×32 mm
- Uso con pilas, pilas de serie (4×1.5 V AAA)
- Peso neto aprox. 0,75 kg

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de medición	Lectura	Objeto en ensayo	Opción
				Certificado de calibración de fábrica
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
TB 1000-0.1F	100 | 1000	0,1 | 1	Tipo F	961-110
TB 1000-0.1FN	100 | 1000	0,1 | 1	Medidor de combinación Tipo F / Tipo N	961-112