

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

**VOLUME
HOOD DRYER**

HS 6780

es



Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al poner en marcha el aparato:

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- No utilice nunca este aparato en la bañera, en la ducha, junto a un lavabo lleno de agua o con las manos mojadas.



- No sumerja nunca el aparato en el agua ni lo moje para limpiarlo.
- No utilice nunca el aparato cerca del agua, ya sea en bañeras, lavabos u otros recipientes.
- Si se utiliza el aparato en el baño, asegúrese de desenchufar la clavija de enchufe después del uso, porque que la cercanía de agua representa un peligro incluso con el aparato desconectado.
- Si no dispone de protección, se recomienda instalar como protección adicional un dispositivo diferencial (RCD) con una corriente convencional de disparo no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Consulte a un electricista.
- No cubra nunca la rejilla de salida.
- No cubra nunca el aparato (por ejemplo con una toalla).
- No coloque nunca el aparato en funcionamiento sobre un cojín o una manta.
- No extraiga nunca el difusor durante el funcionamiento. Apague siempre primero el aparato.
- Desenchúfelo cuando haya terminado de utilizarlo. No tire del cable para desenchufarlo.
- No utilice el aparato cuando éste o el cable de red presenten daños visibles.

- El fabricante, el servicio de atención al cliente o una persona con la cualificación adecuada deberá sustituir el cable de red cuando presente daños para así evitar peligros resultantes de ello.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- El aparato no puede ser utilizado por las siguientes personas (niños incluidos): aquellas con capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas y las que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos. En este último caso, esto no se aplicará si las personas fueron instruidas sobre el uso del aparato o si se utiliza bajo supervisión de otra persona responsable de la seguridad. Los niños deben estar siempre vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No abra en ningún caso el aparato. La garantía no cubre los daños causados por manipulaciones incorrectas.

VISTA GENERAL

Despliegue la página 2, a fin de tener la ilustración siempre a la vista.

Mandos

- A** Cable de red.
- B** Rejilla de entrada de aire.
- C** Ventilador.
- D** Interruptor para encender y apagar con dos niveles de temperatura y un nivel de aire frío.
- E** Correa ajustable.
- F** Difusor.

Enfoque responsable y sostenible



GRUNDIG aplica condiciones de trabajos sociales, con salarios justos, un uso eficaz de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas anuales de plástico, y la disponibilidad de un mínimo de 5 años para todos los accesorios.

Para un futuro mejor.
Por una buena razón. Grundig.

Particularidades

Su aparato cuenta con una tecnología iónica especial que contribuye a una vitalidad duradera de su cabello:

Los iones negativos que produce el aparato neutralizan los iones con carga positiva del cabello. De esa forma, se consigue un cabello antiestático, al que se puede dar forma mejor y con más facilidad. Las gotas de agua se fragmentan en partículas minúsculas. De esa forma, el cabello se seca más protegido y con más rapidez. Se vuelve más suave y recibe un brillo sano.

El secador está equipado con un dispositivo de protección en caso de sobrecalentamiento. Si la rejilla de entrada de aire está bloqueada, el equipo se apaga automáticamente. En tal caso, ponga el interruptor en posición 0 y deje que el aparato se enfríe durante unos 10 minutos.

FUNCIONAMIENTO

Uso

Compruebe que la tensión de red indicada en la placa de identificación del aparato coincida con la tensión de red local. Para separar el equipo de la red eléctrica es necesario desenchufarlo.

Seque su cabello con una toalla después de lavarlo. Colóquese los rulos de la manera habitual.

- 1 Desembrolle la correa **E** y colóquesela por el cuello.
- 2 Incorpore el **F** difusor.
- 3 Enchufe el cable de **A** red.
- 4 Encienda el aparato fijando el interruptor **D** en la posición 1 o 2.
 - Ajustes: nivel de temperatura 1, nivel de temperatura 2, nivel de aire frío C, apagar 0.
- 5 Ajuste la correa de tal manera **E**, que el difusor quede libre por encima del cabello y no quede mirando hacia abajo debido al peso del ventilador.
- 6 Después de secar el pelo **D** fije el aparato en la posición C.
 - El aire frío hace que los rizos secos se mantengan más tiempo.
- 7 Apague el aparato fijando el interruptor **D** en la posición 0.
- 8 Extraiga el conector del cable de red **A** del enchufe.
- 9 Extraiga el difusor y la correa.

Atención

- No está permitido enrollar el cable de red en el aparato, ya que podría dañarse. Controle con regularidad que el cable de red y el aparato no estén dañados.

Conservación

En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, guárdelo cuidadosamente.

- 1 Extraiga siempre el enchufe de red en cuanto haya terminado de utilizar el aparato.
- 2 Deje enfriar el aparato completamente.
- 3 Guarde el aparato en un lugar seguro.

Limpieza y cuidado

Desenchufe siempre el secador antes de limpiarlo.

No sumerja nunca el secador en agua.


Utilice un paño seco y suave para limpiar el secador.

Indicación relativa al medio ambiente

Este producto está fabricado con materiales y piezas de gran calidad que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Por este motivo, no debe tirar el producto a la basura doméstica cuando expire su vida útil, sino que deberá llevarlo a un punto limpio de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Esto viene indicado por el siguiente símbolo representado directamente en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje.



Consulte a las autoridades municipales acerca de los puntos limpios de su localidad.

Con la reutilización de aparatos usados está contribuyendo a la protección del medio ambiente.

Datos técnicos



Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/CE, 2006/95/CE y

2009/125/CE.

Alimentación de corriente

220-240 V~, 50/60 Hz

Potencia

600 W



Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.