

KERN ORA 90BE

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria

KERN



Escala Brix	✓
Ámbito de aplicación	Aplicaciones expertas

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	200×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico
Material de prisma	Vidrio de sílex de lantano ZLaF3 nD=1,85544

Funciones	
Protección IP - unidad completa	-

Condiciones medioambientales	
Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío	
Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	215×190×55 mm
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×200×65 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,95 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,01 kg

Información sobre el producto	
GTIN/Número EAN	4045761160156
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas	
-------------	--

STANDARD



Categoría	
Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-E

Sistema de medición	
Temperatura de la medición [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	30 °C
Método de medición	Refracción Reflexión total
Rango de medición Brix [Min]	0 %
Escalas	Brix
Rangos de medición	0 % - 42 %
	42 % - 71 %
	71 % - 90 %
Lecturas [d]	0,2 %
	0,2 %
	0,2 %
División Brix	0,2 %
Campo de medición de índice de Brix II [Min]	42 %
Campo de medición de índice de Brix II [Max]	71 %
Lectura de índice de Brix II	0,2 %
Campo de medición de índice de Brix III [Min]	71 %
Campo de medición de índice de Brix III [Max]	90 %
Lectura de índice de Brix III	0,2 %
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Rango de medición Brix [Max]	42 %