

## Elementos de conexión H0,75/14TS HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Tipo       | H0,75/14TS HBL                                  |
| Código     | <a href="#">9018550000</a>                      |
| Versión    | Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, Celeste |
| GTIN (EAN) | 4008190207991                                   |
| U.E.       | 500 Pieza                                       |
| Embalaje   | suelto                                          |

## Elementos de conexión H0,75/14TS HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |         |                    |            |
|-----------|---------|--------------------|------------|
| Anchura   | 14 mm   | Anchura (pulgadas) | 0,551 inch |
| Peso neto | 0,094 g |                    |            |

### Datos técnicos

|         |         |
|---------|---------|
| Versión | aislado |
|---------|---------|

### Terminales tubulares

|                                           |                      |                                             |         |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------|
| Color                                     | Weidmüller           | Diámetro del aislamiento (D2)               | 3,4 mm  |
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1,2 mm               | Espesor del aislamiento (S2)                | 0,25 mm |
| Espesor del manguito de metal (S1)        | 0,15 mm              | L1 en mm                                    | 14 mm   |
| Longitud de desaislado                    | 10 mm                | Longitud de superficie de contacto (L2)     | 8 mm    |
| Sección de conexión del conductor         | 0,75 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 18  |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Homologaciones en línea

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones |  |
| ROHS           | Conformidad                                                                         |

### Descargas

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                 |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |

### Elementos de conexión H0,75/14TS HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Similar a la ilustración

