

## Terminale planos LIR 2,5M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

#### Datos generales para pedido

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | LIR 2,5M8 V                                                                             |
| Código     | <a href="#">9200200000</a>                                                              |
| Versión    | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410026                                                                           |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                               |

## Terminale planos LIR 2,5M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 29,3 mm | Anchura (pulgadas)     | 1,154 inch |
| Profundidad | 6,2 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,244 inch |
| Peso neto   | 1,002 g |                        |            |

### Conector

|                                         |                     |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Aislamiento                             | disponible          | Color de identificación                 | azul                |
| Densidad de conexión (S1)               | 0,8 mm              | Dimensión                               | M 8                 |
| Dimensión (perno)                       | M 8                 | Diámetro del aislamiento (D)            | 4,5 mm              |
| Diámetro exterior (d)                   | 14 mm               | Diámetro interior (d1)                  | 8,4 mm              |
| Longitud del aislamiento (b)            | 11,3 mm             | Material/plástico                       | PVC                 |
| Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000385    | ETIM 4.0   | EC000385    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |