

## Accesorios TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Datos generales para pedido

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ                                                         |
| Código     | <a href="#">7915060000</a>                                                    |
| Versión    | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, con coliso, Acero, galvanizado Sendzimir, cromado |
| GTIN (EAN) | 4032248296279                                                                 |
| U.E.       | 2 m                                                                           |

## Accesorios TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 35 mm  | Anchura (pulgadas)     | 1,378 inch |
| Altura      | 35 mm  | Altura (pulgadas)      | 1,378 inch |
| Profundidad | 7,5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,295 inch |
| Peso neto   | 300 g  |                        |            |

### Carril

|                                                                           |                    |                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| Ancho de ranura                                                           | 5,2 mm             | Distancia de ranura            | 11 mm  |
| Distancia de taladros centrales                                           | 36 mm              | Diámetro de la perforación (D) | 5,2 mm |
| Diámetro de taladro                                                       | 5,2 mm             | Espesor                        | 1 mm   |
| La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu | 16 mm <sup>2</sup> | Longitud de ranura             | 25 mm  |
| Taladro, ranurado                                                         | Sí                 |                                |        |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |