

THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

La gama de señalizadores para cables y conductores de Weidmüller ofrece soluciones para las más diversas aplicaciones. El campo de aplicación cubre desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso. La gama consta, entre otros, de sistemas de combinación con etiquetas individuales, manguitos transparentes, mangueras termorretráctiles y señalizadores que se fijan con abrazaderas.

Se dispone de señalizadores abiertos y cerrados, impresos o para la impresión personalizada. Los señalizadores de conductores Weidmüller sin halógenos y con bajas emisiones cumplen las normas europeas, así como también las normas internas de las más reconocidas empresas de instalación.

Disponibilidad de señalizadores de conductores y cables para:

- Anclaje de señalizadores rotulados listos para ser usados según las necesidades individuales de señalización
- La designación con cifras de una frase de caracteres estándar
- La combinación de cifras preimpresas por separado
- La impresión personalizada con SMark-Laser, PrintJet, plotter MCP Plus, MC-Mobilo, impresora láser (formato DIN A4), impresora por termotransferencia o rotulador STI.

Se puede encontrar una variada selección de señalizadores en la bolsa de muestras Weidmüller, código 1640420000.

Datos generales para pedido

Tipo	THM GEW FLAG 54/8 WS
Código	1107350000
Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248882885
U.E.	1 Pieza

THM
THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0,315 inch
Altura	54 mm	Altura (pulgadas)	2,126 inch
Peso neto	673 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de caucho	Anchura	8 mm
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material	Tejido de algodón con recubrimiento de vinilo	Número de señalizadores por unidad de embalaje	4.000
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Tamaño del campo para rotulación	21.4 x 8 mm
Unidades por rollo	4.000		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	12 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1 mm
Sección de conexión del conductor, max.	70 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm²
diámetro externo del conductor	1 - 12 mm		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

