


THM THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Tipo	THM WO 50.8/150 GE
Código	1109180000
Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248885329
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

THM THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5,905 inch
Altura	50,8 mm	Altura (pulgadas)	2 inch
Profundidad	0,025 mm	Profundidad (pulgadas)	0,001 inch
Peso neto	610 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Anchura	150 mm
Color	amarillo	Color de material según código de resistencia	4
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Material	Cinta de poliéster
Tamaño del campo para rotulación	25,4 x 50,8 mm	Tipo de impresión	sin imprimir
Unidades por rollo	500	Versión	autoadhesivo

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	39,7 mm	Diámetro externo del conductor, min.	8,1 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm²	diámetro externo del conductor	8,1 - 39,7 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

