

interruptor diferencial, 4 polos, Tipo A, Entrada: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V, N izquierda



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor diferencial
Tipo de producto	Sin retardo
Tipo de producto	N izquierda
Datos técnicos generales	
Número de polos	4
Tamaño para aparatos modulares / según DIN 43880	1
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica	A prueba de contacto involuntario con los dedos y el dorso de la mano
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
interruptor automático / tipo básico	5SV3
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
Función de maniobra / retardo breve	No
Categoría de sobretensión	III
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	25 A

• Tensión de alimentación / con AC / valor asignado	400 V
• Tensión de alimentación / para equipo de prueba / mín.	195 V
• valor asignado	50 Hz

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
------------------------	--

### Capacidad de conmutación

Poder de corte, corriente / según IEC 61008-1 / valor asignado	0,8 kA
--	--------

### Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	1,3 W
---	-------

### Electricidad

Corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	25 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	25 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	25 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	25 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	25 A
• Corriente asignada $I_n$ /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	23,3 A
• corriente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	17,62 A
Tipo de corriente de defecto	A
Valor $I^2t$ /admisible	58 000 A <sup>2</sup> ·s
Resistencia a corriente de choque / valor asignado	1 kA
Frecuencia de empleo	50 Hz

### Detalles del producto

Propiedad del producto / sin silicona	Sí
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

### Conexiones

Sección de conductor conectable	
• monofilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
• multifilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
Par de apriete / con bornes de tornillo	2,5 ... 3 N·m

Posición / del cable de conexión a red	Arriba o abajo
--	----------------

### Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	70 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	4
Tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
Posición de montaje	según las necesidades del usuario

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el almacenamiento</li> </ul>	-40 ... +75 °C

### Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

### Railway

[Vibration and Shock](#)      [Confirmation](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV3342-6KL>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV3342-6KL>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV3342-6KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV3342-6KL)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





Siemens

5SV(3,4)

Format / Size: Hyt

-CB



