



WSW SC L0 0,8mm, 500g, SN0,7CU3,5%

Número de artículo: T0051387999

SC L0 Alambre de soldadura, Ø 0,8mm, 500g

- Diámetro: 0.8 mm / 0.039 inch, Peso: 500 g / 17.637 oz
- Aleación .Sn99.3Cu0.7, contenido de fundente 3.5 %
- Alambre totalmente libre de halógenos
- Aleación sin plata = rentabilidad
- Núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %
- Disminución de la lixiviación de Fe para aumentar la vida útil de la punta y reducir el consumo de la punta hasta en un 70 %.
- Buenas características de humectación
- Reducción de salpicaduras de fundente y fundente No-Clean



source images

La junta de soldadura perfecta.

Diseñado para mejorar la calidad de todos sus trabajos de soldadura, el WSW de Weller aumenta la productividad y optimiza su rendimiento de soldadura. Con un núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %, junto con una primera fusión de metal pura, el WSW permite realizar uniones de soldadura duraderas y sin grietas, incluso en superficies difíciles.



RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Rendimiento optimizado con un núcleo de fundente continuo y consistente garantizado al 100 %



BAJO COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

Un consumo de puntas hasta un 70 % menor ofrece un bajo costo total de propiedad al ahorrar tiempo de trabajo y recursos debido a una mayor productividad



UNIONES DE SOLDADURA DE CALIDAD

Uniones de soldadura duraderas que no se agrietan, ni siquiera en superficies difíciles



WSW ALAMBRE DE SOLDADURA LA JUNTA DE SOLDADURA PERFECTA

HUMECTACIÓN DE LA PUNTA



Humectación rápida y homogénea gracias al núcleo de fundente continuo al 100 %

REDUCCIÓN DE SALPICADURAS



Aumenta la seguridad directa del usuario y la limpieza del lugar de trabajo

RENDIMIENTO DE FLUJO + CALOR



Las aleaciones patentadas garantizan resultados óptimos

MÁXIMA FLEXIBILIDAD



Amplia gama de aleaciones y fundentes, así como varios diámetros de alambre



Technical Data

Aleación	Sn0.7Cu
Solder wire Ø mm	0.8
Solder wire Ø inch	0.031
Rango de temperatura °C	228
Rango de temperatura °F	442.4
Proporción de flujo	3.5%
Longitud de hilo de soldar en yardas	179.47
Reduced Splash	on
Use of 100% first melt for production	on
No-clean solder wire (no residual flux cleaning necessary)	on
Halide containing	---
Halide free	on
Categoría WSW	sin plomo
100% continuous flux core	on
Clasificación del flujo	L0
Longitud de hilo de soldar en m	164.11
RoHS compliant	on
Peso en g	500
Peso en oz	17.637
Dimensiones An x L x Al	63 x 65
Dimensiones L x An x Al (pulgadas)	2.4803 x 2.5590