

## Serie A ZQV 6N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión PUSH IN

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | ZQV 6N/4                   |
| Código     | <a href="#">1985780000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118370287              |
| U.E.       | 60 Pieza                   |

**Serie A**  
**ZQV 6N/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |          |                        |            |
|-------------|----------|------------------------|------------|
| Anchura     | 29,9 mm  | Anchura (pulgadas)     | 1,177 inch |
| Altura      | 34,11 mm | Altura (pulgadas)      | 1,343 inch |
| Profundidad | 3,1 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0,122 inch |
| Peso neto   | 4,91 g   |                        |            |

**Temperaturas**

|                                     |               |                                     |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C |                                     |       |

**Datos del material**

|                                  |       |       |         |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material                         | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |         |

**Datos nominales**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 41 A |
|--------------------|------|

**Dimensiones**

|                |      |
|----------------|------|
| Paso en mm (P) | 8 mm |
|----------------|------|

**Otros datos técnicos**

|                  |           |                                |          |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Tipo de fijación | insertado | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Documentación del usuario | <a href="#">2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                   |