

**Serie A**  
**ZQV 2.5N/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Imagen de producto



### Conexión por muelle con tecnología de conexión **PUSH IN**

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/6                 |
| Código     | <a href="#">1527630000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              |
| U.E.       | 20 Pieza                   |

**Serie A**  
**ZQV 2.5N/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 28,3 mm | Anchura (pulgadas)     | 1,114 inch |
| Altura      | 24,7 mm | Altura (pulgadas)      | 0,972 inch |
| Profundidad | 2,8 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0,11 inch  |
| Peso neto   | 3,46 g  |                        |            |

**Temperaturas**

|                                     |               |                                     |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C         | Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
| Temperatura de almacenamiento       | 10 °C...40 °C |                                     |       |

**Datos del material**

|                                  |       |       |         |
|----------------------------------|-------|-------|---------|
| Material                         | Wemid | Color | naranja |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |         |

**Datos nominales**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 24 A |
|--------------------|------|

**Dimensiones**

|                |        |
|----------------|--------|
| Paso en mm (P) | 5,1 mm |
|----------------|--------|

**Otros datos técnicos**

|                                |           |                 |                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Tipo de fijación               | insertado | Tipo de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | RAL 7001  |                 |                 |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Documentación del usuario | <a href="#">2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                   |